


Driver do motor SFC-LACI-VD-10-E-H2-PB

Código da peça: 562848

FESTO

para parametrização e posicionamento do atuador elétrico com motor linear DNCE-...-LAS e DFME-...-LAS.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de operação controlador	Regulador de status versátil
Sensor de posição	Encoder
Filtro de rede	integrado
Função protetora	Monitoramento I ² t Monitoramento de corrente Detecção de falhas na tensão Monitoramento de erros de arrasto Detecção de posição final pelo software
Indicador	Display gráfico LCD LED 128 x 64 pixels
Elementos de controle	4 teclas
Resistência do terminal de bus	120 Ohm, externo
Propriedades das saídas lógicas digitais	configurável Sem isolamento galvânico
Corrente máx. saídas lógicas digitais	1 A
Tensão máx. do circuito intermediário c.c.	48 V
Potência nominal controlador	480 VA
Tensão nominal c.c., alimentação lógica	24 V
Tensão nominal alimentação carga c.c.	48 V
Corrente nominal, alimentação carga	10 A
Corrente nominal efetiva por fase	10 A
Interface de parametrização	Parametrização e comissionamento RS232 (38400 Baud)
Potência de pico	960 VA
Corrente de pico, alimentação da carga	20 A
Corrente de pico, alimentação lógica	3,8 A
Pico efetivo de corrente por fase	15 A
Faixa permissível alimentação carga	+5 % / -10 %
Faixa admissível tensão lógica	± 10 %
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	não condensável 0 - 90 %
Classe de proteção	IP54
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Autorização	C-Tick
Peso do produto	1.300 g
Quantidade de saídas lógicas digitais 24 V c.c.	3
Quantidade de entradas lógicas digitais	3
Perfil de comunicação	Passo 7 módulos funcionais FHPP
Interface do processo	Profibus DP

Característica	Valor
Especificação entrada lógica	IEC 61131
Faixa de trabalho entrada lógica	24 V
Saída interface régua, propriedades	BISS
Entrada interface régua, propriedades	RS485/RS422
Propriedades entrada lógica	com separação galvânica
Conexão de bus	9 pinos Soquete Sub-D
Acoplamento fieldbus	Profibus DP
Velocidade máx. de transmissão do fieldbus	12 Mbit/s
Tipo de fixação	com trilho DIN com dispositivo de fixação em parede/superfície
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS