


# Válvula solenoide MHA1-M5H-3/2G-0,6-HC

Número de referência: 197001

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 3/2 vias, fechadas, monoestáveis                      |
| Tipo de atuação                                                    | Elétrico                                              |
| Largura                                                            | 10 mm                                                 |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 10 l/min                                              |
| Porta de trabalho pneumática                                       | Placa base                                            |
| Tensão de funcionamento                                            | 12 V DC                                               |
| Pressão operacional                                                | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar<br>0 psi...116 psi   |
| Construção                                                         | Válvula de assento axial com retorno da mola          |
| Método de reposição                                                | Mola mecânica                                         |
| Nível de proteção                                                  | IP40                                                  |
| Certificado                                                        | c UL us - Recognized (OL)                             |
| Autoridade emissora do certificado                                 | UL MH19482                                            |
| Largura nominal                                                    | 0.65 mm                                               |
| Dimensão da largura                                                | 10 mm                                                 |
| Função de escape de ar                                             | Estrangulável                                         |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                                 |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                           |
| Acionamento manual auxiliar                                        | Sem detenção                                          |
| Tipo de controle                                                   | Direto                                                |
| Direção de fluxo                                                   | Não reversível                                        |
| Identificação da posição da válvula                                | Etiqueta                                              |
| Sobreposição                                                       | Sobreposição negativa                                 |
| Observação sobre o procedimento de verificação forçado             | Comutação de frequência pelo menos uma vez por semana |
| Frequência máx. de comutação                                       | 20 Hz                                                 |
| Desligar tempo de comutação                                        | 4 ms                                                  |
| Ligar o tempo de comutação                                         | 4 ms                                                  |
| Ciclo de funcionamento                                             | 100%                                                  |
| Consumo de potência elétrica                                       | 1 W                                                   |
| Características da bobina                                          | 12V CC: 1,0W                                          |
| Flutuações permissíveis da tensão                                  | +/- 10 %                                              |

| Característica                           | Valor                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meio de funcionamento                    | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlado | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Resistência à vibração                   | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6   |
| Resistência a choques                    | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27                |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)   | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS                 | VDMA24364-B2-L                                                                                    |
| Temperatura de armazenamento             | -20 oC...60 oC                                                                                    |
| Temperatura do meio                      | -5 oC...40 oC                                                                                     |
| Temperatura ambiente                     | -5 oC...40 oC                                                                                     |
| Peso do produto                          | 10 g                                                                                              |
| Ligação elétrica                         | Conectores                                                                                        |
| Tipo de montagem                         | Na base de apoio<br>Pelo orifício de passagem                                                     |
| Conexão pneumática 1                     | Base de apoio                                                                                     |
| Conexão pneumática 2                     | Base de apoio                                                                                     |
| Conexão pneumática 3                     | Base de apoio                                                                                     |
| Observação sobre os materiais            | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material de vedações                     | FPM<br>HNBR<br>NBR                                                                                |
| Material da caixa                        | Reforçado com PA<br>Reforçado com PPS                                                             |