


**Cavalete**  
**LBG-80-R3**

Número de referência: 2078797

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                | 80                                                                                                                                                                                                                |
| Posição de montagem                                    | Qualquer um                                                                                                                                                                                                       |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 3 - Risco de corrosão alto                                                                                                                                                                                        |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                    |
| Adequação para a produção de baterias de íons de lítio | Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente                                   | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Capacidade máx. de carga                               | 6 kN                                                                                                                                                                                                              |
| Peso do produto                                        | 1050 g                                                                                                                                                                                                            |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                                                                                        |
| Material de montagem                                   | Aço inoxidável de liga alta                                                                                                                                                                                       |
| Material da cavilha                                    | Aço inoxidável de liga alta                                                                                                                                                                                       |
| Material do fusível                                    | Aço inoxidável de liga alta                                                                                                                                                                                       |