

separador de condensado MS12-LWS


Código da peça: 569827

FESTO

Dreno com válvula de drenagem automática



A título de exemplo



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	12
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Dreno	totalmente automático automático, acionamento elétrico
Princípio construtivo	Separador centrífugo
Volume máximo do condensado	400 ml
Proteção de copo	integrado como recipiente metálico
Grau de separação dos condensados	99 %
Pressão de trabalho	1 ... 16 bar
Máx. vazão normal	40.000 l/min
Vazão nominal padrão	25.000 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [:-:-] Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	1 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Temperatura do meio	1 ... 60 °C
Temperatura ambiente	1 ... 60 °C
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com cantoneira de fixação com acessórios Opcional:
Material da cobertura	reforçado com PA
Material do disco giratório	POM
Material da placa de conexão	Injetados de alumínio
Material do suporte de fixação	Injetados de alumínio
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material do conector de módulo	Injetados de alumínio
Material do copo	Liga de alumínio
Material da vedação do copo	NBR
Material do visor	PA
Material do disco de separação	POM