

# Fixação por pés HBN-8/10X1

Número de referência: 5123

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                | 8/10                                                                                                                                    |
| Posição de montagem                                    | Qualquer um                                                                                                                             |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                                                        |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                       |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Não se podem utilizar metais com mais de 1% de cobre em massa.<br>Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas |
| Peso do produto                                        | 22 g                                                                                                                                    |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                              |
| Material de montagem                                   | Aço<br>Galvanizado                                                                                                                      |