


Ventosa com conexão ESS-100-GT-M10

Número de referência: 525986

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	9 mm
Raio mín. da ferramenta	135 mm
Largura nominal	5.5 mm
Diâmetro da ventosa	100 mm
Volume de sucção	53.9 cm ³
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Redondo, em formato de sino
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 5
Formato da ventosa	Redondo, profundo
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Pressão operacional nominal	-0.7 bar
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Esforço de arranque em vácuo a 70%	297 N
Força de retenção na pressão operacional nominal	375 N
Torque de aperto máx. para rosca de montagem	12 Nm
Carga transversal à pressão operacional nominal	183 N
Peso do produto	86.5 g
Tipo de montagem	Através da porta de vácuo
Conexão de vácuo	M10
Cor	Castanho avermelhado
Dureza da margem	72 +/- 5
Material do punhão aparafusado	Liga de alumínio forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	Vulkollan