


# Módulo de derivação MS6N-FRM-1/2

Número de referência: 531966

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                    | Valor                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                                               | Qualquer um                                                                                       |
| Construção                                                        | Módulo de derivação                                                                               |
| Pressão operacional                                               | 0 bar...20 bar                                                                                    |
| Taxa de fluxo nominal padrão na direção do fluxo principal 1 -> 2 | 13000 l/min                                                                                       |
| Saída da taxa do fluxo nominal padrão em cima                     | 4400 l/min                                                                                        |
| Saída da taxa de fluxo nominal padrão na base                     | 4600 l/min                                                                                        |
| Faixa da tensão operacional CA                                    | 0 V...250 V                                                                                       |
| Faixa da tensão de operação CC                                    | 0 V...125 V                                                                                       |
| Meio de funcionamento                                             | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes                              |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                            | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                            | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura de armazenamento                                      | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Alimentação segura                                                | Ver informação complementar do material                                                           |
| Temperatura do meio                                               | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Temperatura ambiente                                              | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Peso do produto                                                   | 500 g                                                                                             |
| Conexão pneumática 1                                              | 1/2 NPT                                                                                           |
| Conexão pneumática 2                                              | 1/2 NPT                                                                                           |
| Conexão pneumática 3                                              | 1/2 NPT                                                                                           |
| Conexão pneumática 4                                              | 1/2 NPT                                                                                           |
| Observação sobre os materiais                                     | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da caixa                                                 | Alumínio fundido                                                                                  |