


Sensor de proximidade SIEF-Q40S-NA-S-2L

Número de referência: 538342

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Desenho	Quadrado
De acordo com a norma	EN 60947-5-2
Certificado	Marca RCM c UL us - Listed (OL)
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido De acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Princípio de medição	Indutivo
Distância nominal de operação	35 mm
Distância de operação garantida	28.35 mm
Fatores de redução	Alumínio = 1,0 Aço inoxidável St 18/8 = 1,0 Cobre = 1,0 Latão = 1,0 Aço St 37 = 1,0
Temperatura ambiente	-30 oC...85 oC
Precisão de repetição	0.7 mm
Saída da alternância	NPN
Função do elemento de comutação	Antivalente
Histerese	1.05 mm...5.25 mm
Frequência máx. de comutação CC	250 Hz
Corrente de saída máx.	200 mA
Queda de tensão	1.8 V
Proteção contra curto-circuito	Por impulsos
Faixa da tensão de operação CC	10 V...65 V
Corte residual	10%
Corrente reativa	15 mA
Proteção contra inversão da polaridade	Para todas as conexões elétricas
Ligação elétrica	4 pinos Fixcon M12 x 1 Conectores

Característica	Valor
Tamanho	40 x 40 x 65 mm
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem Parcialmente nivelado
Peso do produto	156 g
Material da caixa	PA Reforçado com PBT
Indicação do estado operacional	LED verde
Indicação do estado de comutação	LED amarelo
Nível de proteção	IP67
Resistência à interferência dos campos magnéticos	Campos magnéticos contínuos e alternados
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Seleção da informação do sensor adicional	Com fator de redução 1 - resistente a campos magnéticos
Saída elétrica	NPN
Seleção da versão do sensor	Padrão