

filtro regulador

LFR-1-D-5M-MAXI-A-MPA

Código da peça: 8002331


Classic - não usar para novos projetos

FESTO

Copo com proteção metálica e manômetro, grau de filtração 5 µm.

Com dreno automático.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensões | Maxi |
| Série | D |
| Trava do atuador | Manopla com trava |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Grau de filtração | 5 µm |
| Dreno | totalmente automático |
| Princípio construtivo | Filtro regulador com manômetro |
| Volume máximo do condensado | 80 cm ³ |
| Proteção de copo | Copo de proteção metálico |
| Indicador de pressão | com manômetro |
| Pressão de trabalho | 2 ... 12 bar |
| Faixa de regulação de pressão | 0,5 ... 12 bar |
| Histerese de pressão máxima | 0,4 bar |
| Vazão nominal padrão | 8.000 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -10 ... 60 °C |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes |
| Temperatura do meio | 5 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Peso do produto | 1.470 g |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação com acessórios Opcional: |
| Conexão pneumática 1 | G1 |
| Conexão pneumática 2 | G1 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | Injetados de zinco |
| Material do copo | PC |