

# Tubo plástico PAN-16X2-BL

Número de referência: 553911

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Diâmetro externo                                 | 16 mm                                                               |
| Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo | 94 mm                                                               |
| Diâmetro interior                                | 12 mm                                                               |
| Raio de curvatura mín.                           | 67 mm                                                               |
| Características do tubo                          | com aptidão para cadeias de energia                                 |
| Pressão da operação dependente da temperatura    | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Certificado                                      | TÜV                                                                 |
| Autoridade emissora do certificado               | B 013277 0506 00                                                    |
| Meio de funcionamento                            | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Temperatura ambiente                             | -30 oC...80 oC                                                      |
| Peso do produto por comprimento                  | 0.092 kg/m                                                          |
| Conexão pneumática                               | Para união rápida com diâmetro externo de 16 mm                     |
| Cor                                              | Azul                                                                |
| Dureza da margem                                 | D 55 +/-3                                                           |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                          |
| Material do tubo                                 | TPE-A                                                               |