

# bobina eletromagnética

## VACF-B-B2-1

Código da peça: 8030802

FESTO

Diagrama de conexões tipo B, padrão industrial, 24 V CC.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conforme norma	IEC 61010-1
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Classe de isolamento	H
Dados característicos da bobina	24 V DC: 3.3 W
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Classificação marítima	ver certificado
Órgão emissor do certificado	DNVGL-TAA000011J
Restrição de temperatura ambiente e do meio	-20 - 50 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 50 °C
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso do produto	56,5 g
Conexão elétrica	Diagrama de conexões formato B conforme EN175301-803 conforme norma industrial (11 mm)
Tipo de fixação	com porca recartilhada
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA Aço
Material da bobina eletromagnética	Cobre Aço Termoplástico
Material do enrolamento	Cobre