

amortecedor de impacto

DYSS-12-12-Y1F

Código da peça: 8069004

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	12
Curso	12 mm
Amortecimento	autoajustável
Posição de instalação	Nos dois lados
Deteção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	1,5 m/s
Tempo de reposição, curto	0,2 s
Tempo de reposição, longo	1 s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 80 °C
Curso de amortecimento	12 mm
Carga máxima do batente	1.000 N
Torque máximo	20 Nm
Consumo máximo de energia por curso	10 J
Consumo máximo de energia por hora	36.000 J
Energia residual máxima	0,05 J
Força de reposição	4 N
Peso do produto	82 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Aço alta liga
Material da haste do pistão	Aço alta liga