

# Válvula de retenção VABF-L1-10H-H2

Número de referência: 8047364

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho da válvula                     | 10 mm                                                                                             |
| Função da válvula                      | Função sem retenção desbloqueada                                                                  |
| Pressão operacional                    | 0.05 MPa...0.8 MPa<br>0.5 bar...8 bar                                                             |
| Certificado                            | c UL us - Recognized (OL)                                                                         |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...60 oC                                                                                     |
| Peso do produto                        | 0.4 g                                                                                             |
| Tipo de montagem                       | Roscado                                                                                           |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |