Tomada de engate rápido
NPHS-D6-M-G38

Número de referência: 8059276

Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	10 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	2000 l/min...2100 l/min
Caudal nominal normalizado de acordo com a norma ISO 8778	2168 l/min...2276.4 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Torque de aperto nominal	15 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	179 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da mola	Aço inoxidável de liga alta
Material da caixa	Latão niquelado
Material do vedante roscado	Alumínio HNBR
Material do acoplamento roscado	Latão niquelado
Material da manga	Liga de alumínio forjada Anodizado sem cor
Material do rolamento interno	Latão
Material das esferas	Aço inoxidável de liga alta
Material do casquilho de desbloqueio	Latão niquelado