

Conjunto de prensas servo-acionadas YJKP

Número de referência: 8077950

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Força de compressão	0 kN...17 kN
Curso de trabalho	100 mm...400 mm
Comprimento do cabo	5 m...15 m
Frequência de digitalização	1000 Hz
Protocolo	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de motor	Servomotor
Aceleração máx.	2 m/s ²
Ciclo de funcionamento	100%
velocidade de alimentação	0 mm/s...250 mm/s
Precisão em ± % FS	0.25 %FS
Carga útil máxima	19.5 kg...95 kg
Peso do produto	5.5 kg...66.7 kg
Temperatura ambiente	0 oC...40 oC
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Nível de proteção	IP20
Humidade relativa	0 - 90%
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III