


# Servomotor EMMT-AS-150-L-HT-R2MYB

Número de referência: 8148323

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                                 | Valor                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente                                                           | -15 oC...40 oC                                                                                                                                                                |
| Observação sobre a temperatura ambiente                                        | Até 80°C com redução dos valores de -1,5% por graus Celsius                                                                                                                   |
| Altura de instalação máx.                                                      | 4000 m                                                                                                                                                                        |
| Observação na altura de instalação máx.                                        | Com 1.000 m e superior apenas com redução dos valores em -1,0% por 100 m                                                                                                      |
| Temperatura de armazenamento                                                   | -20 oC...70 oC                                                                                                                                                                |
| Humidade relativa                                                              | 0 - 90%                                                                                                                                                                       |
| De acordo com a norma                                                          | IEC 60034                                                                                                                                                                     |
| Classe térmica de acordo com EN 60034-1                                        | F                                                                                                                                                                             |
| Temperatura máx. de enrolamento                                                | 155 oC                                                                                                                                                                        |
| Classe de classificação de acordo com EN 60034-1                               | S1                                                                                                                                                                            |
| Monitorização da temperatura                                                   | Transmissão digital da temperatura do motor através de EnDat 2.2                                                                                                              |
| Tipo de motor de acordo com EN 60034-7                                         | IM B5<br>IM V1<br>IM V3                                                                                                                                                       |
| Posição de montagem                                                            | Qualquer um                                                                                                                                                                   |
| Nível de proteção                                                              | IP21                                                                                                                                                                          |
| Observação sobre o nível de proteção                                           | IP21 para eixo do motor sem vedante de veios rotativos<br>IP65 para o eixo do motor com vedante de eixo rotativo<br>IP67 para corpo do motor, incluindo tecnologia de conexão |
| Concentricidade, coaxialidade, deslocamento axial de acordo com DIN SPEC 42955 | N                                                                                                                                                                             |
| Qualidade do balanceador                                                       | G 2,5                                                                                                                                                                         |
| Momento de inércia                                                             | < 1,0% do binário máximo                                                                                                                                                      |
| Tempo útil do armazenamento em condições nominais                              | 20000 h                                                                                                                                                                       |
| Código da interface de corte do motor                                          | 150A                                                                                                                                                                          |
| Ligação elétrica 1, tipo de conexão                                            | Conector híbrido                                                                                                                                                              |
| Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão                                      | M23 x 1                                                                                                                                                                       |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios                                       | 15                                                                                                                                                                            |
| Nível de contaminação                                                          | 2                                                                                                                                                                             |
| Observação sobre os materiais                                                  | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                                                    |

| Característica                                                         | Valor                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                                 | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                                                                                                         |
| Em conformidade com LABS                                               | VDMA24364 zona III                                                                                                                                                                     |
| Resistência à vibração                                                 | De acordo com EN 60068-2-6                                                                                                                                                             |
| Resistência a choques                                                  | De acordo com EN 60068-2-29<br>15 g/11 ms de acordo com EN 60068-2-27                                                                                                                  |
| Certificado                                                            | Marca RCM<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                 |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)                           | De acordo com a Diretiva EMC da UE<br>De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE<br>De acordo com a diretiva RoHS da UE                                                               |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)                         | De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV<br>De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido<br>de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico |
| Autoridade emissora do certificado                                     | TÜV 968/FSP 2317.00/21<br>UL E342973                                                                                                                                                   |
| Tensão de funcionamento nominal CC                                     | 680 V                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de comutação do enrolamento                                       | Estrela interior                                                                                                                                                                       |
| Número de pares do polo                                                | 5                                                                                                                                                                                      |
| Torque estático                                                        | 44 Nm                                                                                                                                                                                  |
| Torque nominal                                                         | 39.7 Nm                                                                                                                                                                                |
| Torque de pico                                                         | 86 Nm                                                                                                                                                                                  |
| Velocidade de rotação nominal                                          | 1000 1/min                                                                                                                                                                             |
| Velocidade rotacional máx.                                             | 1812 1/min                                                                                                                                                                             |
| Aceleração angular                                                     | 100000 rad/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                              |
| Potência nominal do motor                                              | 4157 W                                                                                                                                                                                 |
| Corrente contínua crítica                                              | 11.4 A                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominal do motor                                              | 10.3 A                                                                                                                                                                                 |
| Corrente de pico                                                       | 24 A                                                                                                                                                                                   |
| Constantes do motor                                                    | 3.85 Nm/A                                                                                                                                                                              |
| Constante do torque de paralisação                                     | 4.38 Nm/A                                                                                                                                                                              |
| Constante de tensão fase-a-fase                                        | 264.9 mVmin                                                                                                                                                                            |
| Resistência do enrolamento fase a fase                                 | 1.016 Ohm                                                                                                                                                                              |
| Indutância de enrolamento fase a fase                                  | 15.7 mH                                                                                                                                                                                |
| Indutividade longitudinal de enrolamento Ld (fase)                     | 7.95 mH                                                                                                                                                                                |
| Indução transversal Lq no enrolamento (fase)                           | 7.85 mH                                                                                                                                                                                |
| Constante de tempo elétrica                                            | 15.6 ms                                                                                                                                                                                |
| Constante de tempo térmica                                             | 55 min                                                                                                                                                                                 |
| Resistência térmica                                                    | 0.42 K/W                                                                                                                                                                               |
| Flange de medição                                                      | 450 x 450 x 30 mm, aço                                                                                                                                                                 |
| Saída total do momento de inércia                                      | 70.1 kgcm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 |
| Peso do produto                                                        | 29700 g                                                                                                                                                                                |
| Carga permissível do eixo axial                                        | 346 N                                                                                                                                                                                  |
| Carga do eixo radial permissível                                       | 1730 N                                                                                                                                                                                 |
| Sensor de posição do rotor                                             | Safety Encoder, multigiros absolutos                                                                                                                                                   |
| Sensor de posição do rotor para designação do fabricante               | EQI 1331                                                                                                                                                                               |
| Sensor de posição do rotor para rotações detetáveis absolutas          | 4096                                                                                                                                                                                   |
| Interface do sensor de posição do rotor                                | EnDat 22                                                                                                                                                                               |
| Princípio de medição do sensor de posição do rotor                     | Indutivo                                                                                                                                                                               |
| Sensor de posição do rotor para tensão operacional CC                  | 5 V                                                                                                                                                                                    |
| Sensor de posição do rotor para faixa de tensão operacional CC         | 3.6 V...14 V                                                                                                                                                                           |
| Sensor de posição do rotor, valores de posição por revolução           | 524288                                                                                                                                                                                 |
| Resolução do sensor de posição do rotor                                | 19 bit                                                                                                                                                                                 |
| Medição do ângulo de precisão do sistema do sensor de posição do rotor | -65 arcsec...65 arcsec                                                                                                                                                                 |
| Torque de travagem de contenção                                        | 65 Nm                                                                                                                                                                                  |

| Característica                            | Valor                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tensão operacional travão CC              | 24 V                                                            |
| Consumo de energia do travão              | 1.08 A                                                          |
| Potência consumida pelo travão            | 26 W                                                            |
| Tempo de separação do travão              | 200 ms                                                          |
| Número de paragens de emergência por hora | 1                                                               |
| Momento de inércia, travão                | 12.5 kgcm <sup>2</sup>                                          |
| Ciclos de comutação, freio de manutenção  | 5 milhões de atuações livres (sem trabalho de fricção!)         |
| Dispositivo de segurança                  | Dispositivo de segurança                                        |
| SIL máximo                                | Nível de integridade de segurança 2                             |
| Subfunções de segurança até SIL2          | Aquisição e transmissão seguras de dados de posição Single-Turn |
| PL máximo e categoria                     | Performance Level d, categoria 3                                |
| Subfunção de segurança até PL d, cat. 3   | Aquisição e transmissão seguras de dados de posição Single-Turn |
| PFHd, subcomponente                       | 15 x 10E-9, Encoder                                             |
| Duração do uso Tm, subcomponente          | 20 anos, sensor de posição do rotor                             |
| MTTF, subcomponente                       | 190 anos, sensor de posição do rotor                            |
| Eficiência energética                     | ENEFF (CN)/Classe 1                                             |