



atuador de êmbolo duplo DGTZ-GF-25- -P-A

Código da peça: 8116422

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	101 ... 200 mm
Faixa de posição final ajustável / comprimento	10 mm
Diâmetro do êmbolo	25 mm
Modo de operação da unidade de acionamento	elemento de fixação
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia deslizante
Princípio construtivo	Guia
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Pressão de operação Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Energia de impacto nas posições finais	0,3 Nm
Máx. carga útil em função do curso a uma distância definida xs	2,5 ... 7,2 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	454 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	590 N
Massa móvel	391 ... 569 g
Massa móvel com curso de 0 mm	209 g
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	18 g
Peso do produto	1.099 ... 1.623 g
Peso básico para curso de 0 mm	563 g
Peso adicional por 10 mm de curso	53 g
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção	Liga de alumínio
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável