

# Cartucho NPQX-D-PC12-T532-P10

Número de referência: 8184512

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                              | Padrão                                                                                            |
| Largura nominal                                      | 2.6 mm                                                                                            |
| Profundidade de inserção do tubo                     | 15 mm                                                                                             |
| Tipo de vedante no perno aparafusado                 | Junta circular                                                                                    |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                                                       |
| Desenho                                              | Desenho reto                                                                                      |
| Tamanho da embalagem                                 | 10                                                                                                |
| Construção                                           | Princípio Push-Pull                                                                               |
| Pressão operacional                                  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                 |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                 |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes                              |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 3 - Risco de corrosão alto                                                                        |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                                 | -10 °C...60 °C                                                                                    |
| Peso do produto                                      | 1.24 g                                                                                            |
| Tipo de montagem                                     | Com grampo de fixação                                                                             |
| Conexão pneumática 1                                 | Cartucho de 12 mm                                                                                 |
| Conexão pneumática 2                                 | Para tubos com diâmetro externo de 5/32"                                                          |
| Cor do anel de desengate                             | Azul                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da caixa                                    | Reforçado com PA                                                                                  |
| Material da junta circular                           | HNBR                                                                                              |
| Material do vedante do tubo                          | NBR                                                                                               |
| Material da garra de retenção do tubo                | Aço inoxidável de liga alta                                                                       |