


Resistência de travagem CACR-LE2-6-W60-V

Número de referência: 8189339

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Convecção livre Vertical
Energia do impulso da resistência de frenagem em 380V	2000 Ws
Energia do impulso da resistência de frenagem em 780V	2000 Ws
Saída nos 35% do ciclo de trabalho e 20°C	180 W
Resistência de travagem da potência nominal	60 W
Potência nominal da resistência de frenagem nos 380V	60 W
Potência nominal da resistência de frenagem nos 780V	60 W
Valor da resistência	6 Ohm
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura máx. das superfícies	250 oC
Observação sobre a temperatura superficial	Indicação à potência nominal, a 50% da potência nominal: 165 °C
Nível de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-40 oC...40 oC
Peso do produto	150 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS