

Cilindru standard ESN-10- -P


Cod: 11652

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Conform DIN ISO 6432 cu garnituri de amortizare elastice la pozitiile de capat. Optiuni variate de montare, cu sau fara componente aditionale de montare.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 50 mm
Diametru piston	10 mm
Filet tija de piston	M4
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
Corespunde normelor	CETOP RP 52 P ISO 6432
Capat tija de piston	Filet exterior
Structura constructiva	Piston Tija de piston teava de cilindru
Detectarea pozitiei	fara
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune simpla prin apasare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu ungere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
energia de impact in pozitiile finale	0,05 J
Fora teoretica la 6 bar, inaintare	41 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	37,3 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	2,5 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	43 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	2,7 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	conform RoHS
Informatii material capac	Aliaj de aluminiu forjat incolor eloxat
Informatii material etansari	NBR TPE-U(PU)
Informatie material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Informatie material teava de cilindru	otel inoxidabil aliaj inalt