

Cablu encoder NEBM-M12W8-E-1.5-LE8

Cod: 1451674

★ Gama de produse standard

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	in unghi
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	8
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 30 V
Tensiune nominala de operare AC	24 V
Lungimea cablului	1,5 m
Caracteristica cablu	Suitable for energy chains
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 68 mm
Diametrul cablului	6,8 mm
Structura cablului	4x2x0,14 ecranat
Sectiunea transversala a conductorului	0,14 mm ²
Capete conductor de cablu	Bucsa de capat pentru conductor
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	gri