

conjunto de batentes DADP-SP-G9-16-F

Código da peça: 8173538

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	16
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-C1-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Classe "clean room"	ISO Classe 6
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carga máxima do batente	200 N
Torque máximo	1,4 Nm
Tolerância do torque de aperto	± 15 %
Peso do produto	36 g
Tipo de fixação	Montagem direta por parafusos
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos batentes	Aço alta liga
Material dos parafusos	Aço