

**Cartridge**  
**NPQX-D-PC15-Q14-P2**  
Cód. do item: 8225233

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                      | Valor                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                             | Padrão                                                                                       |
| Diâmetro nominal                                    | 10 mm                                                                                        |
| Profundidade de inserção da mangueira               | 25.4 mm                                                                                      |
| Tipo de vedação no munhão aparafusado               | Junta tórica                                                                                 |
| Posição de instalação                               | Indiferente                                                                                  |
| Formato                                             | Formato reto                                                                                 |
| Tamanho do recipiente                               | 2                                                                                            |
| Estrutura                                           | Princípio Push-Pull                                                                          |
| Pressão operacional                                 | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                            |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                            |
| Meio de operação                                    | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes                              |
| Observação sobre o meio de operação/controle        | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 2 - resistência moderada à corrosão                                                          |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-C1-L                                                                               |
| Temperatura ambiente                                | -5 oC...60 oC                                                                                |
| Peso do produto                                     | 25.8 g                                                                                       |
| Tipo de fixação                                     | Com grampo de fixação                                                                        |
| Conexão pneumática 1                                | Cartucho de 15 mm                                                                            |
| Conexão pneumática 2                                | para tubo flexível com Ø externo de 14 mm                                                    |
| Cor anel de desengate                               | azul                                                                                         |
| Indicação sobre os materiais                        | Conformidade RoHS                                                                            |
| Material corpo                                      | Aço de alta liga                                                                             |
| Material do anel de desengate                       | Reforçado com PA                                                                             |
| Material da junta tórica                            | HNBR                                                                                         |
| Material de vedação do tubo flexível                | HNBR                                                                                         |
| Material braçadeira                                 | Aço inoxidável de alta liga                                                                  |