


Drosel cu supapa de sens GRLA-M5-RS-B

Cod: 151163

FESTO

cu surub cu cap striat si contrapiulita.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	Funcție de droselizare pentru exhaustare aer
Conexiune pneumatica 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Elemente de ajustare	surub cu capat crestat
tip fixare	insurubabil
Debit nominal normal in directia droselului	95 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	76 ... 95 l/min
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Clasificare maritima	vezi certificatul
pozitie instalare	Oricare
Debit normal pe directia de control 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	169 l/min
Debit normal pe directia de non-retur 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	135 ... 170 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Deschidere nominala	2 mm
Cuplu de strangere maxim	1,5 Nm
Greutate produs	12 g
Materialul dopului filetat	nichelat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului de ajustare	Alama
Materialul conexiunii pivotante	zinc turnat sub presiune