



Drosel cu supapa de sens GRLA-1/8-RS-B

Cod: 151169

FESTO

cu surub cu cap striat si contrapiulita.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	Funcție de droselizare pentru exhaustare aer
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Elemente de ajustare	surub cu capat crestat
tip fixare	insurubabil
Debit nominal normal in directia droselului	340 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	260 ... 420 l/min
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Clasificare maritima	vezi certificatul
pozitie instalare	Oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,3 ... 10 bar
Debit normal pe directia de control 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	615 l/min
Debit normal pe directia de non-retur 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	470 ... 760 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	6 Nm
Greutate produs	30 g
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului de ajustare	Alama
Materialul conexiunii pivotante	zinc turnat sub presiune