



Releu de vacuum VPEV-W-KL-LED-GH

Cod: 152619

FESTO

Pentru montarea pe sinele G sau H.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	RCM Mark
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Indicatie material	conform RoHS
Unitate de masurare	Presiune relativa
Metode de masurare	Convertor de presiune pneumatic-electric
Domeniul de masurare a presiunii	-0,8 ... -0,25 bar
presiune de operare	-1 ... 0 bar
Gama suprasarcina	8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Funcție de element de comutare	convertor
Histerezis	0,08 ... 0,25 bar
Frecventa maxima de comutare	3 Hz
Curentul maxim de iesire	2.500 mA
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Conectare electrica	4 pini clema cu insurubare
tip fixare	cu orificiu cu sina tip omega la alegere:
pozitie instalare	Oricare
Conexiune pneumatica	M5
Greutate produs	56 g
Materialul carcusei	PA PET POM
Materialul membranei	NBR
Afisarea starii de comutare	LED galben
Domeniu de stabilire a valorilor-prag	-0,8 ... -0,25 bar
Tip de protectie	IP20
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III