



# Cilindru standard DNUL-80- -PPV-A

Cod: 15606

FESTO

asigurat contra rotirii, conform ISO 15552, cu teava profil, pentru  
sesizare fara contact, amortizare reglabila la capete.

tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



Reprezentare

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 600 mm
diametru piston	80 mm
filet tija de piston	M20x1,5
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	ISO 6431
capat tija de piston	filet exterior
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
siguranta contra torsiunii/ghidaj	tije de piston patrata
presiune de operare	0,3 ... 12 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	30 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	2.615 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	2.908 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	76 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	3.015 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G3/8
informatii referitoare la material pentru capac	aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu eloxat