


Regulador de pressão diferencial LRL-1/2-QS-12

Número de referência: 153521

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função do controlador	Constante da pressão diferencial Com função de fluxo de retorno
Conexão pneumática 1	R1/2
Conexão pneumática 2	QS-12
Tipo de montagem	Aparafusar
Taxa de fluxo nominal, aberta	760 l/min
Taxa de regulação da pressão	2 bar...6 bar
Pressão de suprimento 1 MPa	0 MPa...0.9 MPa
Pressão de entrada 1	0 bar...9 bar
Pressão de entrada 1 psi	0 psi...130.5 psi
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material da caixa	Reforçado com PBT
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Bloqueio do atuador	Bloqueador do contador
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Regulador do pistão acionado diretamente Com passagem do fornecimento de ar comprimido
Taxa de fluxo nominal, fechada	730 l/min
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	110 g
Material do punhão aparafusado	Latão niquelado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do vedante roscado	PTFE