

Servomotor EMMS-AS-100-S-HS-RMB-S1

Cod: 1562924

FESTO

fara reductor.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Temperatura mediului	-10 ... 40 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Corespunde normelor	IEC 60034
Clasa de protectie a izolatiei	F
clasa masurare conform EN 60034-1	S1
Supraveghere temperatura	rezistenta PTC
Tip de protectie	IP65
Tehnologie de conectare electrica	stecher
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Aprobare	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Tensiune nominala de operare DC	565 V
Tensiune nominala DC	565 V
Tip comutare infasurari	Stea interior
Numarul de perechi de poli	6
Moment de rotatie de repaus	4,71 Nm
Cuplu nominal	3,24 Nm
Moment de rotatie de varf	12,5 Nm
Viteza nominala	4.600 1/min
Numarul maxim de turatii	6.680 1/min
Putere nominala motor	1.560 W
Curent nominal motor	3,3 A
Curent de varf	15 A
Constanta motorului	0,984 Nm/A
Tensiune constanta, faza-faza	59,75 mV/min
Rezistenta infasurare faza-faza	2,92 Ohm
Inductanta infasurari faza-faza	8,85 mH
Momentul de inertie total la antrenare	3,085 kgcm ²
Greutate produs	5.300 g
Incarcare axiala admisibila a arborelui	150 N
Incarcare radiala admisibila a arborelui	300 N
Senzor de pozitie a rotorului	Encoder absolut multi-tura
Interfata traductor pozitie rotor	EnDat 22
Principiu de masurare traductor pozitie rotor	inductiv
Rezolutie traductor pozitie rotor	19 Bit
Momentul de oprire al franei	9 Nm
tensiune de operare DC frana	24 V
consumul de putere la frana	18 W
Momentul de inertie al franei	0,61 kgcm ²
Cicluri frana de mentinere	10 mil. actionari in gol (fara frecare)
MTTF, subcomponent	76 ani, encoder pozitie rotor 3356 ani, frana mentinere
MTTFd, subcomponent	152 ani, encoder pozitie rotor