

Racord rapid cu stut CN-M3-PK-3

Cod: 15872

FESTO

pentru furtunele din plastic PAN, PUN, PP, PU, PR cu inel de etansare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	1,5 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior M3
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	otel aliaj inalt