

Ventil electromagnetic CPE18-M3H-3GL-QS-10

Cod: 163801

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

[densitate mare la instalare](#)

[Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
Latime	18 mm
Debit nominal	1.000 l/min
Presiune de operare Mpa	0,25 ... 1 MPa
presiune de operare	2,5 ... 10 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston
Tip de revenire	arc pneumatic
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Clasificare maritima	vezi certificatul
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Tip de protectie	IP65 cu priza conform IEC 60529
Deschidere nominala	8 mm
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	cu accesorii de blocare cu impingere
Tip de comanda	pilotat
Alimentare cu aer a pilotului	intern
directie de curgere	nu este reversibil
identificarea pozitiei de ventil	Suport eticheta
Suprapunere	acoperire pozitiva
Durata de deconectare	18 ms
Durata de conectare	28 ms
Durata de anclansare	100 %
Impuls maxim pozitiv de test la semnal 0	3.300 µs
Impuls maxim negativ de test la semnal 1	3.100 µs
Caracteristica bobina	230 V AC: 50/60 Hz, putere preluare 3 VA, putere mentinere 2,4 VA
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-15 % / +10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Rezistenta la vibratii	Test operational la nivel de severitate 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C

Caracteristica	valoare
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803
tip fixare	cu orificiu
Racord exhaustare aer de comanda 82	M5
Racord aer de comanda 12	M5
Conexiune pneumatica 1	QS-10
Conexiune pneumatica 2	QS-10
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune