


# Cilindru opritor STAF-80-30-P-A-R

Cod: 164886

FESTO

cu rola si flansa de fixare integrata.

Acest produs nu poate fi utilizat in medii umede. Este posibila transformarea usoara in cilindru cu dubla actiune.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	30 mm
Diametru piston	80 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune cu tragere
Structura constructiva	Piston tija cu rola
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	tija unilaterala
siguranta contra torsiunii/ghidaj	tija aplatizata
presiune de operare	1 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Fora de impact admisa pe tija extinsa	14.600 N
Fora laterala permisa in timpul operatiei de comutare	4.500 N
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica	G1/8
Materialul protectiei	Aluminiu
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu
Materialul tijei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul rolei	otel