

# Cablu de conectare NHSB-A1-15-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Cod: 1686610

FESTO

pneumatic / electric adecvat pentru actionare liniara DFPI-...-E-...P,  
lungime 15 m.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime tub de protectie	15 m
pozitie instalare	Oricare
utilizare in afara domeniului	C1 - zone de utilizare protejate de intemperii
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Umiditatea relativa a aerului	5 - 100 % Condensare
Tip de protectie	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
Conexiune electrica 1	Stecher drept, 3 pini
Conexiune electrica 2	capat deschis, 3 fire
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Conexiune pneumatica	pentru furtun cu diametrul exterior de 8 mm
Raza minima de incovoiere a cablului	100 mm
Structura cablului	3x0,75
Greutate produs	3.750 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului de protectie	PA
Materialul racordului cu urub de protectie	PA
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul etansarilor	TPE