


# Robinet cu bila

## VZBA-11/2"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

Cod: 1692229

FESTO

ventil 3/2, flansa F0405, cu filet conform EN 10226-1



### Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| Structura constructiva                              | Ventil sfera cu 3 cai<br>Canal T   |
| tip de actionare                                    | mecanic  |
| Principiu de etansare                               | moale  |
| pozitie instalare                                   | Oricare  |
| tip fixare  | montare in linie   |
| Conectare ventil de proces                          | Rp1 1/2  |
| Afisarea pozitiei de comutare                       | Sens canal = directie de curgere   |
| Forma gaurii de flansa                              | F04<br>F05   |
| Diametru interior                                   | 31,8 mm  |
| Diametru nominal DN                                 | 40   |
| functie ventil                                      | 3/2  |
| Actionare manuala auxiliara                         | fara   |
| directie de curgere                                 | reversibil   |
| Presiune nominala ventil                            | 63   |
| moment de actionare                                 | 42 Nm  |
| bazat pe norme                                      | EN 10226-1<br>ISO 5211   |
| Mediu   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Gaze inerte<br>Apa (fara vapori)<br>Fluide neutre<br>La cerere alte medii |
| Temperatura medie                                   | -10 ... 200 °C   |
| Debit Kv canal T unghiular                          | 30 m3/h  |
| Debit Kv de tip T drept                             | 62 m3/h  |
| Indicatie material                                  | conform RoHS   |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-zona III   |
| Materialul carcasei                                 | otel inoxidabil aliaj inalt  |
| Cod material carcasa                                | 1.4408   |
| Materialul etansarilor                              | PTFE<br>ranforsat PTFE   |
| Materialul bilei                                    | otel inoxidabil aliaj inalt  |
| Numar material sfera                                | 1.4408   |
| Materialul axului                                   | otel inoxidabil aliaj inalt  |
| Cod referitor la material pentru arbore             | 1.4401   |
| Greutate produs                                     | 3.800 g  |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)         | conform directivei europene pentru echipamente de presiune   |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | Reglementare UK pentru echipamentele sub presiune  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune   |