

Anel vedante OL-1/4-200

Número de referência: 534233

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	ISO 16030
Tamanho da embalagem	200
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-40 oC...100 oC
Aperto manual em RT	Sim
Torque de aperto nominal	10 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Conexão pneumática	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos batentes	Alumínio
Material de vedações	HNBR