

# Actionare oscilanta DSM-6-180-P-A

Cod: 173196

FESTO

cu arbore cu canelura, opritor fix si inel magnetic



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
unghi de amortizare	0,5 deg
Unghi de oscilatie	0 ... 180 deg
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	3,5 ... 8 bar
Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	3 Hz
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0,15 Nm
Moment de inertie admisibil	0,00065 kgm <sup>2</sup>
Greutate produs	50 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de anternare	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat