


# Actionare oscilanta DSM-10-240-P-A-FF

Cod: 175832

FESTO

cu arbore cu canelura, opritor fix si inel magnetic



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	10
unghi de amortizare	0 deg
Domeniu de ajustare a unghiului de oscilatie	0 ... 200 deg
Unghi de oscilatie	0 ... 200 deg
pozitie instalare	Oricare
Ajustare fina	-5 deg
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
presiune de operare	2,5 ... 8 bar
Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	2 Hz
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0,85 Nm
Moment de inertie admisibil	0,0026 kgm <sup>2</sup>
Greutate produs	255 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de antenare	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat