


Unidade da engrenagem EMGA-160-P-G5-SAS-140

Número de referência: 552201

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da flange da unidade de transmissão	160 mm
Tamanho da flange do motor	140 mm
Folga torcional	0.1 deg
Tipo de caixa de engrenagens	Engrenagem planetária
Relação de transmissão	5:1
Velocidade máx. do atuador	6500 1/min
Temperatura de operação da engrenagem	-25 oC...90 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	450 Nm
Momento de inércia, caixa de engrenagens	6.07 kgcm ²
Torque de saída máx.	720 Nm
Eficácia máx.	98 %
Rigidez torcional	38 Nm/arcmin
Peso do produto	18000 g
Interface da engrenagem, eixo de saída	160G
Interface da engrenagem, atuador	140A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS