

Lentes adaptadoras SASF-L1-LD-M2

Número de referência: 552829

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP66
Temperatura ambiente	-30 °C...150 °C
Torque de aperto	-0.2 Nm...0.6 Nm
Peso do produto	0.5 g
Função da lente	Aumento da faixa de trabalho Fator 4 - depende do cabo de fibra ótica
Material da caixa	Latão Niquelado