

Bloco de controlo CPX-CM-HPP

Número de referência: 562214

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	140 g
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Nível de proteção	IP65 IP67
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Falha na potência do tampão principal	10 ms
Número total de eixos	4
Dimensões L x C x A	50 mm x 107 mm x 55 mm
Interface de controlo	Barramento CAN
Interface do barramento de campo	1x tomada, M9, 5 pinos
Diagnóstico específico do dispositivo	Diagnóstico orientado pelo canal e pelo módulo Subtensão/curto-circuito de módulos Memória de diagnóstico
Suporte de configuração	Terminal portátil MMI
Parametrização	Forçamento dos canais Parâmetros do sistema
Taxa de transmissão	1 Mbit/s
Faixa da tensão de operação CC	18 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Protocolo	FHPP
Consumo intrínseco da corrente na tensão de operação nominal	Típic. 80 mA
Saídas de capacidade máx. de endereçamento	32 Byte
Entradas da capacidade de endereçamento máx.	32 Byte
Ecrã LED (específico do produto)	Erro PL: alimentação de carga
Material da caixa	Reforçado com PA PC