

Coletor de água MS12-LWS

Número de referência: 569827

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Drenagem do condensador	Completamente automático Completamente automático, eletricamente controlado
Construção	Separador centrífugo
Volume de condensado máx.	400 ml
Proteção da bacia	Integrado como bacia metálica
Nível de separação do condensado	99 %
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Taxa de fluxo padrão máx.	40000 l/min
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	25000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:] Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7::~]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	1 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Temperatura do meio	1 oC...60 oC
Temperatura ambiente	1 oC...60 oC
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Pelo suporte de montagem Através dos acessórios
Material da tampa	Reforçado com PA
Material do disco rotativo	POM
Material da base de apoio	Alumínio fundido
Material do suporte de montagem	Alumínio fundido
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do conector de módulo	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada
Material de vedação do suporte do mancal	NBR
Material da janela de inspeção	PA

Característica	Valor
Material da placa de separação	POM