

Cilindro elétrico ESBF-...-63- -

Número de referência: 574090

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	63
Curso	30 mm...1200 mm
Rosca da biela	M16 x 1,5
Diâmetro do fuso	25 mm
Ângulo máx. de rotação da biela +/-	0.4 deg
De acordo com a norma	ISO 15552
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de motor	Servomotor
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Construção	Cilindro elétrico com fuso de esferas
Tipo de fuso	Fuso de esferas
Variantes	Metais com cobre, zinco ou níquel como principais constituintes não são utilizados. As exceções são o níquel no aço, nas superfícies níqueladas quimicamente, nas placas de circuito impresso, nos cabos, nos conectores elétricos e nas bobinas.
Proteção contra rotação/guia	Com guia do mancal liso
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão 3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Classe 7 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40 IP65
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Força radial máx. no eixo do atuador	700 N
Força de alimentação máx. Fx	7000 N
Valor de referência de carga útil, horizontal	700 kg

Característica	Valor
Valor guia da carga útil, vertical	700 kg
Carga de movimento em curso de 0 mm	1829 g
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	52 g
Peso básico com curso de 0 mm	3163 g
Peso adicional por curso de 10 mm	87 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea ou acessório
Código da interface, atuador	D60
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Alumínio fundido, revestido
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material da porca do fuso	Aço para rolamento de rolos
Material do fuso	Aço para rolamento de rolos
Material do tambor do cilindro	Liga de alumínio suavemente anodizada trabalhada