

## Base de apoio VMPAL-AP-10-T35-RV

Número de referência: 8035232

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura                                | 10 mm<br>10.7 mm                                                                                  |
| Comprimento                            | 107.3 mm                                                                                          |
| Dimensão da largura                    | 10.7 mm                                                                                           |
| Divisão da zona de pressão             | Canais 3 e 5                                                                                      |
| Função integrada                       | Válvula de retenção                                                                               |
| N.º máx. de posições da válvula        | 1                                                                                                 |
| Direção de fluxo                       | Não reversível                                                                                    |
| Composição do terminal de válvulas     | Os tamanhos da válvula podem ser misturados                                                       |
| Pressão operacional                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                            |
| Pressão de piloto MPa                  | 0.3 MPa...0.8 MPa                                                                                 |
| Pressão do piloto                      | 3 bar...8 bar                                                                                     |
| Adequabilidade para vácuo              | não                                                                                               |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 3 - Risco de corrosão alto                                                                        |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...50 oC                                                                                     |
| Peso do produto                        | 25 g                                                                                              |
| Conexão pneumática 2                   | para cartucho de 10 mm                                                                            |
| Conexão pneumática 4                   | para cartucho de 10 mm                                                                            |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da base de apoio              | Reforçado com PA                                                                                  |