


Controler axa SPC200/P08

Cod: 187816

FESTO

Pentru 1 sau 2 axe pneumatice, cu conexiune pentru motor pas cu pas



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
asamblare aparate	unitate de baza pentru 4 module alimentare cu tensiune interfata seriala E/A digitala aparat de control conectare motor pas cu pas
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
rezistenta la socuri permanente, conform DIN/IEC 68 partea 2-82	testat dupa gradul de severitate 2
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 % nu condenseaza
tip de protectie	IP20 conform IEC 60529
rezistenta la oscilatii conform DIN/IEC 68 partea 2-6	testat dupa gradul de severitate 1
temperatura mediului	-5 ... 50 °C