


# Placa de montagem VABA-B14-FL12-FL14

Número de referência: 8098889

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                                         |
| Pressão operacional                    | 1.5 bar...10 bar                                                                    |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                 |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                     |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364 zona III                                                                  |
| Temperatura de armazenamento           | -20 oC...60 oC                                                                      |
| Temperatura do meio                    | -20 oC...60 oC                                                                      |
| Temperatura ambiente                   | -20 oC...60 oC                                                                      |
| Peso do produto                        | 188 g                                                                               |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem                                                           |
| Conexão pneumática 2                   | Flange 1/4 com padrão de conexão NAMUR<br>Flange 1/2 com padrão de conexão NAMUR    |
| Conexão pneumática 4                   | Flange 1/4 com padrão de conexão NAMUR<br>Flange 1/2 com diagrama de conexões NAMUR |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                          |
| Material da base de apoio              | Liga de alumínio forjada                                                            |