


# Garra paralela DHPC-20-A-B-2

Número de referência: 8116822

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                  | Valor                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                |
| Curso por mordente                              | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Intercâmbio máximo                              | 0.2 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Folga angular máx. do mordente ax, ay           | 0 deg                                                                                                                                                                                                                                             |
| Folga máx. do mordente Sz                       | 0 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Simetria rotacional                             | 0.2 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precisão de repetição da garra                  | 0.02 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Número de mordentes                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema de acionamento                          | Pneumática                                                                                                                                                                                                                                        |
| Posição de montagem                             | Qualquer um                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modo de funcionamento                           | Dupla ação                                                                                                                                                                                                                                        |
| Função da garra                                 | Paralelo                                                                                                                                                                                                                                          |
| Retenção de força de aderência                  | Sem                                                                                                                                                                                                                                               |
| Construção                                      | Direção da conexão para baixo<br>Tipo de montagem plana para dedos da garra<br>Alavanca<br>Sequência de movimentos conduzida pela força                                                                                                           |
| Guia                                            | Guia esférica                                                                                                                                                                                                                                     |
| Detecção de posição                             | Através do sensor de proximidade                                                                                                                                                                                                                  |
| Variantes                                       | Metais com cobre, zinco ou níquel como principais constituintes não são utilizados. As exceções são o níquel no aço, nas superfícies níqueladas quimicamente, nas placas de circuito impresso, nos cabos, nos conectores elétricos e nas bobinas. |
| Pressão operacional                             | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi                                                                                                                                                                                          |
| Frequência máx. de operação da garra pneumática | 3 Hz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tempo de abertura mín. em 6 bar                 | 62 ms                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tempo mín. de fecho em 6 bar                    | 40 ms                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meio de funcionamento                           | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo          | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)                                                                                                                                                 |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)          | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                                                                                                                                                                    |
| Em conformidade com LABS                        | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                    |

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adequação para a produção de baterias de íons de lítio | Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni                                                               |
| Temperatura ambiente                                   | -10 oC...60 oC                                                                                                                                                                                                    |
| Força de aderência total em 6 bar, abertura            | 192.6 N                                                                                                                                                                                                           |
| Força de aderência total em 6 bar, fecho               | 159.5 N                                                                                                                                                                                                           |
| Força de aderência por mordente em 6 bar, abertura     | 96.3 N                                                                                                                                                                                                            |
| Força de aderência por mordente a 6 bar, fecho         | 79.8 N                                                                                                                                                                                                            |
| Momento de inércia                                     | 0.515 kgcm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           |
| Força máxima no mordente Fz, estático                  | 101.3 N                                                                                                                                                                                                           |
| Torque máximo no mordente Mx, estático                 | 1.43 Nm                                                                                                                                                                                                           |
| Torque máximo no mordente My, estático                 | 1.3 Nm                                                                                                                                                                                                            |
| Torque máximo no mordente Mz, estático                 | 1.3 Nm                                                                                                                                                                                                            |
| Peso do produto                                        | 224 g                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de montagem                                       | Alternativa:<br>Montagem direta por orifício de passagem<br>Montagem direta através da rosca<br>Na estrutura de montagem<br>Com orifício de passagem e parafuso de aperto<br>Com rosca fêmea e parafuso de aperto |
| Conexão pneumática                                     | M5                                                                                                                                                                                                                |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                                                                                        |
| Material da caixa                                      | Alumínio anodizado                                                                                                                                                                                                |
| Material do mordente                                   | Aço inoxidável de liga alta                                                                                                                                                                                       |