

Atuador linear DFPC-160-300-D

Número de referência: 8133082

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do atuador da válvula	160
Padrão do furo da flange	F10
Curso	300 mm
Diâmetro do pistão	160 mm
Conexão da válvula conforme a norma	ISO 5210
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Construção	Pistão Biela Tirante Tambor do cilindro
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Pressão operacional nominal	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 1 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste ao choque com nível de gravidade 1 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Energia de impacto nas posições finais	3.3 J
Força teórica em 6 bar, retração	11581 N
Força teórica em 6 bar, avanço	12064 N
Consumo de ar, retração, por curso de 10 mm	1.351 l
Avanço do consumo de ar por curso de 10 mm	1.407 l
Carga de movimento em curso de 0 mm	2102 g

Característica	Valor
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	64.34 g
Peso do produto	10410 g
Peso básico com curso de 0 mm	5948.7 g
Peso adicional por curso de 10 mm	148.61 g
Tipo de montagem	Alternativa: Na flange de acordo com ISO 5210 Com tubo distanciador
Conexão pneumática	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Alumínio de vazamento por gravidade
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta
Material do vedante do limpador da biela	TPE-U(PU)
Material da porca	Aço inoxidável de liga alta
Material da vedação estática	NBR
Material do tirante	Aço inoxidável de liga alta
Material do tambor do cilindro	Liga de alumínio suavemente anodizada trabalhada