

Pinça paralela HPPF-20-40-A-S

Número de referência: 8143426

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
Curso completo	40 mm
Curso por mordente	20 mm
Folga angular máx. do mordente ax, ay	0 deg
Folga máx. do mordente Sz	0 mm
Precisão de repetição da garra	0.06 mm
Número de mordentes	2
Sistema de acionamento	Pneumática
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Função da garra	Paralelo
Retenção de força de aderência	Sem
Construção	Tipo de montagem plana para dedos da garra Cremalheira/pinhão Sequência de movimentos conduzida pela força
Guia	Guia esférica
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Variantes	Metais com cobre, zinco ou níquel como principais constituintes não são utilizados. As exceções são o níquel no aço, nas superfícies niqueladas quimicamente, nas placas de circuito impresso, nos cabos, nos conectores elétricos e nas bobinas.
Pressão operacional	0.1 MPa...0.7 MPa 1 bar...7 bar 14.5 psi...101.5 psi
Frequência máx. de operação da garra pneumática	1 Hz
Tempo de abertura mín. em 6 bar	120 ms
Tempo mín. de fecho em 6 bar	110 ms
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III

Característica	Valor
Adequação para a produção de baterias de íons de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Classe 7 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Força de aderência total em 6 bar, abertura	346.6 N
Força de aderência total em 6 bar, fecho	346.6 N
Força de aderência por mordente em 6 bar, abertura	173.3 N
Força de aderência por mordente a 6 bar, fecho	173.3 N
Força máxima no mordente Fz, estático	320 N
Mx torque máximo	6 Nm
Torque máx. My	3 Nm
Torque máx. Mz	3 Nm
Peso do produto	993 g
Tipo de montagem	Montagem direta por orifício de passagem Montagem direta através da rosca
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio anodizado forjada Liga de alumínio anodizado forjada
Material da barreira de extremidade	Aço inoxidável de alta liga
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material do mordente	Aço de alta liga
Material do vedante do pistão	TPE-U(PU)
Material da junta circular	NBR
Material dos parafusos	Aço revestido
Material da cremalheira	Aço inoxidável de alta liga