



**Motor de passo**  
**EMMB-ST-42-S-S**  
Número de referência: 8156125

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                   | Valor                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente                             | 0 oC...40 oC                                                                                    |
| Observação sobre a temperatura ambiente          | Até 80 °C com redução de -2%/°C                                                                 |
| Altura de instalação máx.                        | 4000 m                                                                                          |
| Observação na altura de instalação máx.          | Com 1.000 m e superior apenas com redução dos valores em -1,0% por 100 m                        |
| Temperatura de armazenamento                     | -20 oC...70 oC                                                                                  |
| Humidade relativa                                | 0 - 90%<br>Não condensante                                                                      |
| De acordo com a norma                            | IEC 60034                                                                                       |
| Classe térmica de acordo com EN 60034-1          | B                                                                                               |
| Temperatura máx. de enrolamento                  | 130 oC                                                                                          |
| Classe de classificação de acordo com EN 60034-1 | S1                                                                                              |
| Tipo de motor de acordo com EN 60034-7           | IM B5<br>IM V1<br>IM V3                                                                         |
| Posição de montagem                              | Qualquer um                                                                                     |
| Nível de proteção                                | IP20                                                                                            |
| Observação sobre o nível de proteção             | IP40 para eixo do motor sem vedante de veios rotativos                                          |
| Código da interface de corte do motor            | 42A                                                                                             |
| Ligação elétrica 1, tipo de conexão              | Conector híbrido                                                                                |
| Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão        | Padrão de conexão L5                                                                            |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios         | 14                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                                                      |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)           | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364 zona III                                                                              |
| Resistência à vibração                           | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques                            | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27              |
| Certificado                                      | Marca RCM<br>c UL us - Recognized (OL)                                                          |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)     | De acordo com a Diretiva EMC da UE<br>De acordo com a diretiva RoHS da UE                       |

| Característica                                                  | Valor                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)                  | De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV<br>De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido |
| Autoridade emissora do certificado                              | UL E342973                                                                                                        |
| Tensão de funcionamento nominal CC                              | 48 V                                                                                                              |
| Número de pares do polo                                         | 50                                                                                                                |
| Torque de retenção do motor                                     | 0.25 Nm                                                                                                           |
| Torque de pico                                                  | 0.25 Nm                                                                                                           |
| Velocidade rotacional máx.                                      | 2700 1/min                                                                                                        |
| Velocidade mecânica máx.                                        | 9000 1/min                                                                                                        |
| Ângulo de passo com passo completo                              | 1.8 deg                                                                                                           |
| Tolerância do ângulo de passo                                   | ±5%                                                                                                               |
| Corrente contínua crítica                                       | 2 A                                                                                                               |
| Corrente nominal do motor                                       | 1.8 A                                                                                                             |
| Corrente de pico                                                | 2 A                                                                                                               |
| Constantes do motor                                             | 0.133 Nm/A                                                                                                        |
| Tensão constante, fase                                          | 12.1 mVmin                                                                                                        |
| Fase de resistência de enrolamento                              | 2.1 Ohm                                                                                                           |
| Indutividade de enrolamento fase por fase única (não encadeado) | 3 mH                                                                                                              |
| Indutividade longitudinal de enrolamento Ld (fase)              | 1.6 mH                                                                                                            |
| Indução transversal Lq no enrolamento (fase)                    | 3 mH                                                                                                              |
| Constante de tempo elétrica                                     | 1.4 ms                                                                                                            |
| Constante de tempo térmica                                      | 22 min                                                                                                            |
| Resistência térmica                                             | 3.5 K/W                                                                                                           |
| Flange de medição                                               | 200 x 200 x 15 mm, aço                                                                                            |
| Saída total do momento de inércia                               | 0.035 kgcm <sup>2</sup>                                                                                           |
| Peso do produto                                                 | 300 g                                                                                                             |
| Carga permissível do eixo axial                                 | 10 N                                                                                                              |
| Carga do eixo radial permissível                                | 28 N                                                                                                              |