


Atuador rotativo DRRS-20-180-FH-PA

Número de referência: 8163611

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
Ângulo de amortecimento	27.5 deg
Faixa de ajuste do ângulo de rotação por posição final	+10 /-100 deg
Excentricidade axial da placa	0.07 mm
Ângulo de rotação	180 deg
Ângulo de rotação mín.	45 deg
Ângulo de rotação máx.	200 deg
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Cremalheira/pinhão
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Precisão de repetição	0.07 deg
Modo de funcionamento	Dupla ação
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlado	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-C1-L
Adequação para a produção de baterias de íons de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Classe 9 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Torque teórico em 6 bar	3.3 Nm
Momento de inércia permissível	0.0175 kgm ²
Binário de flexão máx.	5 Nm
Carga axial estática máx.	350 N
Peso do produto	790 g

Característica	Valor
Tipo de montagem	Alternativa: Pelo conjunto de montagem Pelo orifício de passagem Com rosca fêmea
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da caixa	Alumínio anodizado
Material do eixo com flange	Liga de alumínio forjado
Material do pinhão	Aço temperado